

Garant
Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, Ø D: 15mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212100 15 |
| GTIN | 4045197192431 |
| Razred artikla | 210 |

Opis
Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Napotek:
 $a_{p\text{maks}} = 1,5 \text{ mm}$.

 Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------|
| Vpenjalni navoj M | M8 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | RD.. 0702 |
| Ø D ₂ | 12,7 mm |
| Ø rezila D _c | 15 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219803 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø D ₁ h6 | 8,5 mm |
| Ø D ₃ | 8 mm |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 23 mm |
| Število rezil Z | 2 |

| | |
|---|---------------------|
| z notranjim hlajenjem | da |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 6,21 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$ | 23 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 1,5 mm |
| Kot rampe α_{maks} | 4,51 stopinj |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 28 mm |
| Izvedba držala | z navojem |
| Rezkarji za ploščice oblike | okrogli |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219803 |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |