

Yale

Tovorni trak, 2-delni, z ragljo in s koničastim kavljem, Dolžina: 10m



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 086120 10 |
| GTIN | 4025092352444 |
| Razred artikla | 08Z |

Opis

Izvedba:

Posebno močni neraztezni poliestrski trakovi z dolgotrajno poliuretansko prevleko (EN 12195-2). Robustne, proti koroziji odporne raglje in bremenski kavlji s preprostim upravljanjem.

Uporaba:

Za **vezanje**, **vpenjanje** in **povezovanje** bremen v delavnici in pri transportu.

Napotek:

Povezovalni trakovi niso opremljeni z barvno kodo. Barve lahko odstopajo.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ročna sila prednapenjanja (50 daN) | 300 daN |
| Maksimalna povezovalna sila LC | 2000 daN |
| Standard | EN12195-2 |
| Dolžina | 10 m |
| Širina traku | 50 mm |
| Vrsta izdelka | Povezovalni tovorni trakovi |