

**Garant****Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij,  
15xD, Sistem / Ø držala: QC/32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264898 QC/32
GTIN	4062406773625
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Skaftet hårdmetallförstärkt.

**Obseg dobave:**

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

**Napotek:**

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3.$

Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Celotna dolžina L: 544 mm

Srednji premik H osnovnega telesa: 6 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 179 mm

priporočena dolžina odrezkov: 128 mm

Garnitura montažnih vijakov: 269026 1

**Tehnični opis**

Srednji premik H osnovnega telesa	6 mm
Garnitura montažnih vijakov	269026 1
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	179 mm
Visokotlačna priključna cev	269207
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208

Sistem	QC
priporočena dolžina odrezkov	128 mm
Celotna dolžina L	544 mm
Serijska	Master Mute
Globina notranjega struženja do	15×D
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože