

Garant

Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, 15xD, Sistem / Ø držala: DM/50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264938 DM/50
GTIN	4062406773649
Razred artikla	29E

Opis

Izvedba:

Skaftet hårdmetalförstärkt.

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{ srednji premik rezalne glave } L_3.$

Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.
z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Celotna dolžina L: 861 mm

Srednji premik H osnovnega telesa: 5 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 288 mm

priporočena dolžina odrezkov: 200 mm

Garnitura montažnih vijakov: 269026 3

Tehnični opis

Visokotlačna priključna cev	269207
Sistem	DM
Srednji premik H osnovnega telesa	5 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	288 mm
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208

priporočena dolžina odrezkov	200 mm
Garnitura montažnih vijakov	269026 3
Celotna dolžina L	861 mm
Serija	Master Mute
Globina notranjega struženja do	15×D
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože