

Garant
**Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij,
15×D, Sistem / Ø držala: DM/60**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264938 DM/60
GTIN	4062406773656
Razred artikla	29E

Opis
Izvedba:

Skaftet hårdmetallförstärkt.

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3.$

Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.
z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Celotna dolžina L: 1040 mm

Srednji premik H osnovnega telesa: 10 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 333 mm

priporočena dolžina odrezkov: 240 mm

Garnitura montažnih vijakov: 269026 3

Tehnični opis

Srednji premik H osnovnega telesa	10 mm
Visokotlačna priključna cev	269207
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	333 mm
Sistem	DM
priporočena dolžina odrezkov	240 mm

Garnitura montažnih vijakov	269026 3
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208
Celotna dolžina L	1040 mm
Serija	Master Mute
Globina notranjega struženja do	15×D
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože