



Škatla AkkuSafe, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981119 3
GTIN	4003866405831
Razred artikla	96L

Opis

Izvedba:

Kakovostna posebna posoda iz aluminija za **varno shranjevanje** in **transport li-ionskih baterij**. Primerno za transport prototipov, novih/nedotaknjenih (testiranih v skladu z UN 38.3) ter poškodovanih ali pokvarjenih/kritično pokvarjenih baterij (upoštevajte določite/odobritev; po potrebi zahtevajte) v skladu z **ADR SV 376** in predpisom za pakiranje **P911** ter baterij za odstranjevanje in reciklažo.

Požarni test v skladu s P911 uspešno opravljen: maksimalna zunanja temperatura pod 100 °C, brez izstopa plamenov in okruškov v primeru havarije.

Podložni in sesalni material ni gorljiv, ni električno prevoden in ne vsebuje prahu. Penast pokrov tesnila. Možnost nakladanja, z udobnimi zapirali. Maksimalna bruto masa, dovoljenje za nevarne snovi: 65 kg. **Dovoljenje** za kritično pokvarjene li-ionske baterije **do 1348 Wh**. Prilagodljiva uporaba notranjosti. Visoka stopnja zaščite pred prebojem, primerno tudi za akumulatorje Power Tool.

Standard:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Tehnični opis

Masa	11,5 kg
na kolesih	ne
Globina	400 mm

Notranja prostornina	42 l
Višina	250 mm
Širina	600 mm
Uporabna širina razdelka	390 mm
Uporabna globina	190 mm
Uporabna višina	100 mm
maks. bruto masa, dovoljenje za nevarne snovi	65 kg
integrirana kolesa	ne
Število ročajev	3
Vrsta izdelka	Aluminijast zaboj