

Garant**Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 80/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212145 80/7
GTIN	4045197192813
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$ mm.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Ø rezila D_c	80 mm
Ø D_3	68 mm
Garnitura varnostnih vijakov	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..12T3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Število rezil Z	7
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	148 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	158 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2,5 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	64,94 mm
Kot rampe α_{maks}	0,74 stopinj
Nastavitveni kot κ	15 – 27 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219807
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219805