

Garant**Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, Ø D/število rezil Z: 25/2mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212135 25/2
GTIN	4045197192714
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Ø D ₂	20,7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1003
Celotna dolžina L _{celotna}	35 mm
Vpenjalni navoj M	M12
Ø D ₃	15 mm
Ø rezila D _c	25 mm
Število rezil Z	2

z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	12,45 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2 mm
Kot rampe α_{maks}	3,22 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219804
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP