

Garant
VHM-posnemalnik zarobka, spiralni 90°, neprevlečeni, Ø h6 DC: 6Mmm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208154 6M
GTIN	4062406774790
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Posnemalnik zarobka s **poliranimi prostori za odrezke** in **ostrimi rezili** posebej za obdelavo aluminija in umetne mase.

Toleranca: **Mera S = +/-0,2 mm.**

Kot konice = +/-5 kotnih minut.

Odlične kakovosti površine zaradi **kota spirale 35°**. Zelo dolgi posnemalniki zarobka za odlične rezultate posnemanja robov pri težko dostopnih konturah. Orodje brez konice.

Uporaba:

Izjemno primerno za **posnemanje** in **odstranjevanje zarobka** robov obdelovancev in za **obdelavo kontur**.

Tehnični opis

Število zob Z	4
Ø držala D _s	6 mm
Posnemanje roba	45 stopinj
Velik Ø D ₂	6 mm
Ø rezila D _c	6 mm
Mera S	2,1 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Majhen Ø D ₃	3 mm
Celotna dolžina L	100 mm

Podajanje f_z v aluminij s kratkimi odrezki	0,045 mm
Podajanje f_z v PMMA akril	0,045 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega \emptyset	h6
Kot spirale	35 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	480 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	440 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
PMMA Akril	primerno	210 m/min	N
PEEK	primerno	150 m/min	N
PVDF GF20	primerno	150 m/min	N
POM GF25	primerno	150 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	150 m/min	N
PEEK GF30	primerno	130 m/min	N
PTFE CF25	primerno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	primerno	300 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N

CuZn	primerno	200 m/min	N
mokro maks. Storitve	primerno		
Brušenje držala Tip HB		129100 HB	