

**Garant**
**Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, Ø D/število rezil Z: 35/4mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212155 35/4
GTIN	4045197192868
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

### Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ maks} = 2,5\text{ mm}$ .

## Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	RD..12T3
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	35 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	42 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Garnitura varnostnih vijakov	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm

Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Število rezil Z	4
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α <sub>maks</sub>	19,94 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a <sub>p</sub>	2,5 mm
Kot rampe α <sub>maks</sub>	2,41 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	68 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219805
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219807