

**Garant**
**Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 32/3Lmm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215800 32/3L  |
| GTIN                  | 4045197281210 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis**
**Uporaba:**
**Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.**

- **Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrstno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.**

**Napotek:**

 Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

- **Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).**

**Tehnični opis**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$           | 195 mm               |
| Ø držala $D_s$ h6                              | 25 mm                |
| primerna obračalna rezalna ploščica            | AP.. 1003..          |
| Prevesna dolžina $L_1$                         | 55 mm                |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice        | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø rezila $D_c$                                 | 32 mm                |
| Število rezil Z                                | 3                    |
| Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$      | 26,85 mm             |
| Vrstno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$ | 62 mm                |
| Vrstno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$  | 61 mm                |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$ | 0,53 stopinj        |
| $\varnothing D_3$                | 29 mm               |
| Izvedba držala                   | Držalo Weldon       |
| Nastavni kot $\kappa$            | 90 stopinj          |
| Uporaba za rezkanje              | Kotno rezkanje      |
| Uporaba za rezkanje              | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje              | Poševno pogrezanje  |
| z notranjim hlajenjem            | da                  |
| Strategija odrezovanja           | MTC                 |
| Zamenjava orodja                 | PowerCard           |
| Vrsta izdelka                    | Kotni rezkar        |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne                      | 219814     |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP      | 674252 8IP |