

Garant
Kotni rezkar 90°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 19,7/3mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215870 19,7/3
GTIN	4045197193049
Razred artikla	210

Opis

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse materiale in za rezkanje utorov.

Napotek:

Za vpenjala rezkarjev z navojem glejte poglavje 3 v glavnem katalogu.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Ø rezila D _c	19,7 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003
Vpenjalni navoj M	M10
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	37,4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	36,4 mm
Kot rampe α _{maks}	0,98 stopinj

Dolžina rampe L za α_{maks}	14,55 mm
$\varnothing D_3$	16,7 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814