

Garant**Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215850 63/9
GTIN	4045197221858
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino za privijačenje.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.

- **Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrtalno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.**

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

- **Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).**

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..
Ø rezila D_c	63 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Število rezil Z	9
Kot rampe α_{maks}	0,25 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	57,85 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	123 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	124 mm
Ø D_3	60 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP