



Brusilnik za stransko brušenje znotraj utorov, votlih vratov in zarez (A) 4-slojni, Ø 50 mm, Zrnatost: 80



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	555171 80
GTIN	4007220152768
Razred artikla	55G

Opis

Izvedba:

Specialno orodje s 4-slojno brusno tkanino, pri kateri segajo sloji eden v drugega, in centričnim navojnim vpetjem.

Uporaba:

Za stransko brušenje na težko dostopnih mestih, kot so utori, votli vratovi in zareze. Možno je brušenje z zgornjo in spodnjo stranjo.

Napotek:

Uporabite vpenjalni trn art. 555175.

Kratica za brusno sredstvo: A

Priporočeno število vrtljajev: 6500 min⁻¹

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	80
Ø plošče	50 mm
Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A

Brusna podlaga	Platno
Značilnost blagovnega imena	Ø 50 mm
Pogonski stroj	Premi brusilniki
Priporočeno število vrtljajev	6500 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		