

**CCMT 09T308, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260098 CA510
GTIN	4960664696482
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T308 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: HQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 140 - 450 m/min**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	HQ
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v

Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje