



Naprava za predhodno nastavitvev UNO, Tip: UP



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	355020 UP
GTIN	4034221174642
Razred artikla	34H

Opis

Izvedba:

- Velik večfunkcijski zaslon na dotik z intuitivno in preprosto upravljalno površino **Microvision**.
- Priprava za umerjanje na osnovnem držalu orodij SK50.
- Raznolike možnosti za odlaganje, med drugim za vpenjala orodij, adapterje in upravljalne elemente, kot so miška, tipkovnica in tiskalnik.
- Hitro sočasno oz. posamično nastavljanje obeh osi z mehanizmom **Release-by-Touch (X/Z)**.
- Fino nastavljanje v obeh oseh (X/Z) z vrtljivim kolescem.
- Vreteno z indeksom $4 \times 90^\circ$ in $3 \times 120^\circ$ ter pnevmatsko zavoro za orodja za struženje.
- Kamera z **32-kratno povečavo**.

Naprava deluje skupaj z izbirno razpoložljivo proizvodno programsko opremo Hoffmann Group Connected.

Prednosti:

Hoffmann Group Connected

S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.

Uporaba:

Za merjenje in prednastavljanje orodij na stroju v proizvodnji ali delovni pripravi.

Obseg dobave:

Tipkovnica, miška, tiskalnik termo nalepk z nalepkami, čistilnik rezilnih robov, zunanja kamera za upravljanje fotografij, podstavna omara (ena krilna vrata, trije predali), merilna programska oprema v vseh bistvenih jezikih, **vklučen prvi zagon in usposabljanje (1 dan)**.

Dodatni pribor:

Naprave za predhodno nastavitvev so združljive z reducirnimi trni GARANT art. 354771; 354773; 354775; 354777 in 354779. Reducirni trni Haimer so na voljo na zahtevo.

Napotek:

Povezava za prenos podatkov iz naprave za predhodno nastavitvev v orodni stroj s postprocesorjem je vključena. Potrebno je predhodno preverjanje združljivosti s standardnim postprocesorjem HAIMER. Če vaš stroj ni vsebovan v tem standardnem paketu, lahko pri tem nastanejo dodatni stroški.

Drugi modeli UNO (samodejno ostrenje in samodejni pogon) in serija VIO so na voljo na zahtevo.

Tehnični opis

Masa	300 kg
Celotna širina	2264 mm
Osnovno držalo	Ultra precizno vreteno SK50
Merilno območje X	400 mm
Globina	590 mm
Širina podnožja	1294 mm
Merilno območje Z	400 mm
Obremenitev vretena	30 kg
Hitra nastavitvev	pnevmatska
Druga kamera v nosilcu za objektivne	ne
Viličasti kaliber X	100 mm
Celotna višina	1735 mm
Serija	Hoffmann Group Connected
Vmesnik	Hoffmann Group Connected
Velikost prikazovalnika	22 col
Vrsta izdelka	Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov

