

Garant**Aluminijast kotni rezkar, z navojem, Ø D/število rezil Z: 42/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211757 42/4
GTIN	4067263107071
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljiv sistem za rezkanje za visoke rezalne hitrosti. Izjemno natančno ležišče obračalne ploščice. Izjemna odpornost proti zvijanju zaradi optimizirane zaščite pred centrifugalno silo.

Pazi:

Pred uporabo obračalne rezalne ploščice št. 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) in 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) je treba prilagoditi ležišča za obračalno ploščico na nosilcu.

Napotek:

Priporočen vrtilni moment za pritrditev vpenjalnih vijakov art. 219878 4 in 219878 5 je **3,2 Nm**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Število rezil Z	4
Dolžina rampe L za α_{maks}	29,56 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	9 mm
\varnothing rezila D_c	42 mm
$\varnothing D_3$	32 mm
$\varnothing D_2$	29 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	82 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Kot rampe α_{maks}	2,9 stopinj
Vpenjalni navoj M	M16
primerna obračalna rezalna ploščica	ZDHT 1505
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 4 (15IP)
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 4	219878 4
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP