


Garant**DN.G 110404, Zvrst: HB7215**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250752 HB7215
GTIN	4045197322418
Razred artikla	21G

Opis

DN.G 110404 HB7215 Zvrst: HB7215
Lomilec odrezkov: GM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 1,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 180 - 300 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	1,5 - 5 mm
Glavna uporaba	K
Lomilec odrezkov	GM
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 300 m/min

Zvrst	HB7215
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje