

Garant

Rezalna obračalna ploščica za struženje CC.T 060204 za srednje grobo obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260142 HB725
GTIN	4045197685537
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	UM
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	UNI
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Zvrst	HB725
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje