

**Garant****CC.T 060202, Zvrst: HU7310**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260140 HU7310
GTIN	4045197667663
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Glavna uporaba	N
Globina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Lomilec odrezkov	AM
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje