


Garant**VHM rezkar DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 2mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 201170 2 |
| GTIN | 4045197585127 |
| Razred artikla | 11X |

Opis**Izvedba:**

Čvrsti rezalni robovi.

Mere podobne DIN 6527.

S **prevleko DLC sp²** najnovejše generacije.**Tehnični opis**

| | |
|--|--------------------------------|
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,05 mm |
| Podajanje f_z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,01 mm |
| Podajanje f_z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,008 mm |
| Ø sprostivte D_1 | 1,9 mm |
| Ø rezila D_c | 2 mm |
| Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivjo | 10 mm |
| Število zob Z | 2 |
| Ø držala D_s | 6 mm |
| Celotna dolžina L | 54 mm |
| Dolžina rezil L_c | 5 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Toleranca nazivnega \varnothing | e8 |
| Kot spirale | 45 stopinj |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Prevleka | DLC |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | DIN 6527 |
| Tip | W |
| Delovna širina a_e pri rezkanju | 0,5xD pri robljenju |
| Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem | Rezkanje utorov v polno, globina 1xD |
| Barvni prstan | rumena |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|-----------|------------|
| Al | primerno | 480 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 440 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 400 m/min | N |
| PMMA Akрил | primerno | 200 m/min | N |
| PE-HD | primerno | 160 m/min | N |
| PA 66 | primerno | 200 m/min | N |
| PEEK | primerno | 150 m/min | N |
| PF 31 | primerno | 130 m/min | N |
| PVDF GF20 | primerno | 180 m/min | N |
| POM GF25 | primerno | 160 m/min | N |
| PA 66 GF30 | primerno | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | primerno | 130 m/min | N |
| PTFE CF25 | primerno | 160 m/min | N |
| Honeycomb sendvič | pogojno primerno | 300 m/min | N |

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------|---|
| Cu | primerno | 160 m/min | N |
| CuZn | primerno | 200 m/min | N |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |
| Zrak | primerno | | |
| Storitve | | | |

Brušenje držala Tip HB

129100 HB