



## Plošče za grobo brušenje Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, Ø plošče × širina plošče: 125X4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560446 125X4
GTIN	4064035079086
Razred artikla	53M

### Opis

#### Izvedba:

Brusilna plošča za grobo brušenje z inovativnimi **Cubitron™ 3 natančno oblikovanimi keramičnimi zrni za INOX in jeklo**. Zelo velika učinkovitost brušenja in najdaljšo življenjska doba. Manjša sila pritiskanja plošče ob obdelovanec za neutrudljivo delo.

Predelana in natančno oblikovana zrna Cubitron™ II z **izboljšano mikrokristalno strukturo za večjo zmogljivost in trajnost**. V primerjavi s Cubitron™ II z do 5 % večjo rezalno hitrostjo in mirnim brušenjem.

#### Uporaba:

Lahko se uporablja kot plošča za grobo brušenje in kot rezalna plošča, zato je idealen za rezanje, brušenje in žlebljenje. Primerno za uporabo na INOX-u in jeklu.

#### Specifikacija:

A36R-BF

### Tehnični opis

Debelina plošče	4,2 mm
za debeline materiala	12,6 - 21 mm

## Podatkovni list

Opis oblike	ravna
Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	125 mm
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Specifikacija	A36R-BF
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	Radij stopinj
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
za material	INOX
za material	Zid
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		