


**DNMG 150608, Zvrst: KW10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250797 KW10
GTIN	4960664224388
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150608 KW10 Zvrst: KW10  
Lomilec odrezkov: AH  
Globina reza  $a_p$ : 0,8 - 3,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 400 m/min

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 400 m/min
Lomilec odrezkov	AH
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,8 - 3,5 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,35 mm/v
Glavna uporaba	N

Zvrst	KW10
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje