

**DNMG 150604, Zvrst: SW05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250796 SW05
GTIN	4960664629725
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 SW05 Zvrst: SW05

Lomilec odrezkov: MU

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,35 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 140 m/min**Tehnični opis**

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Lomilec odrezkov	MU
Glavna uporaba	Ti
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje