

**Vrtalna krona KOMET KUB Centron®, Ø DC: 65mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236650 65
GTIN	4047109095182
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 8 (9) × D.**
- **Centriranje s centrirno konico in vodilnimi čepi.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Ø vodilne opore je prilagojen na obračalno ploščico z radijem rezil 0,4 mm. Pri skožnjih izvrtinah je mogoče Ø vodilne opore prilagoditi s podložnimi folijami.**

Uporaba:

- **Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.**
- **S centrirno konico art. 236655 – 236657.**
- **Z obračalno rezalno ploščico art. 236740 – 237080.**

Primerno za:

Osnovno telo art. 236652/236654.

Obseg dobave:

Vrtalna krona vklj. z vodilno oporo (nadomestne vodilne opore art. 236658).

Od Ø 65 mm z vložki za obračalne rezalne ploščice (pri vložku za zunanjo obračalno rezalno ploščico je mogoče nastavljanje Ø 1 mm).

Tehnični opis

Velikost centrirne konice	65
---------------------------	----

Velikost osnovnega telesa	65
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 05T304
Vijak za osnovno telo	239655 20IP3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Število rezil Z	1
Serijska	KUB Centron®
Nazivni Ø D	65
Za colski Ø	2 9/16 col
Uporaba vrtanja	centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 65	236655 65
Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 65	236656 65
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 20IP3	239655 20IP3
Osnovni element KOMET® Ø DC 65 mm	236654 65
Osnovni element KOMET® Ø DC 65 mm	236653 65
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Osnovni element KOMET® Ø DC 65 mm	236652 65
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 8IP2	239655 8IP2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP