

**DNMG 150612, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250798 CA510
GTIN	4960664698301
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150612 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza  $a_p$ : 1 - 4 mmPodajanje  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 450 m/min**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Podajanje $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	PS
Globina reza $a_p$	1 - 4 mm

Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje