

**VNMG 160408, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 590 m/min
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	PQ
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje