


VNMG 160408, Zvrst: SW05

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251824 SW05 |
| GTIN | 4960664629978 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Lomilec odrezkov | MU |
| Glavna uporaba | Ti |
| Podajanje f | 0,1 - 0,35 mm/v |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Globina reza a_p | 0,5 - 3 mm |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 50 - 140 m/min |
| Zvrst | SW05 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VNMG 160408 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje