

**CC.T 060202, Zvrst: CA6525**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Lomilec odrezkov	GK
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Glavna uporaba	M
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje