

**CCMW 09T302, Zvrst: CA525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260194 CA525
GTIN	4960664679034
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T302 CA525 Zvrst: CA525

Lomilec odrezkov: GK

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 3 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min**Tehnični opis**

Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomilec odrezkov	GK
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Zvrst	CA525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje