

**Garant****Rezalna glava QuickTurn, levi, Velikost držala/ploščice: 25/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251907 25/08
GTIN	4045197558299
Razred artikla	21U

**Opis****Prednosti:**

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. **Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.

Enakomerna sila vpetje, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

z notranjim hlajenjem: ne

ISO-oznaka držala: DWLNR/L 2525M08

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0804..

Funkcijska širina L<sub>4</sub>: 32 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 32 mm

Celotna dolžina L: 150 mm

Podložna ploščica: 259031 42

**Tehnični opis**

Vpenjalna spona	259038 10
Vijak za podložno ploščico	259025 4
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Podložna ploščica	259031 42
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost ploščice	8 mm
Velikost držala	25 mm

Dolžina glave L <sub>1</sub>	32 mm
ISO-oznaka držala	DWLNR/L 2525M08
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vpenjalna spona Tip 10	259038 10
Vijak za podložno ploščico	259171
Vpenjalna spona	259354
Podložna ploščica	259581
Vijak za podložno ploščico Tip 4	259025 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 42	259031 42
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500