

Garant
Rezalna glava QuickTurn, desna, Velikost držala/ploščice: 25/08mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251906 25/08
GTIN	4045197651228
Razred artikla	21U

Opis
Prednosti:

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. **Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.

Enakomerna sila vpetje, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

z notranjim hlajenjem: ne

ISO-oznaka držala: DWLNR/L 2525M08

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0804..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 32 mm

Celotna dolžina L: 150 mm

Podložna ploščica: 259031 42

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L ₁	32 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 4
Podložna ploščica	259031 42
ISO-oznaka držala	DWLNR/L 2525M08
Vpenjalna spona	259038 9

Velikost ploščice	8 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Vrsta uporabe	desna
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalna spona Tip 9	259038 9
Vijak za podložno ploščico Tip 4	259025 4
Podložna ploščica	259581
Podložna ploščica Tip 42	259031 42
Vijak za podložno ploščico	259171
Vpenjalna spona	259353