


Garant
Držalo za zunanje struženje eco, desno, Velikost držala/ploščice: 16/12 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251102 16/12
GTIN	4045197650696
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

- **Položaj v okviru skale zagotavlja nemoteno dovajanje hladilnega sredstva.**
- **Optimalno oblivanje rezila s hladilno tekočino.**

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PSSNR/L 1616X12

primerna obračalna rezalna ploščica: SN.. 1204..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 34 mm

Celotna dolžina L: 81 mm

Podložna ploščica: 259031 14

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	25 mm
Velikost držala	16 mm
Vijak kolenske ročice	259018 3

Vzmet	259046 1
Velikost ploščice	12 mm
Dolžina glave L ₁	34 mm
Kolenska ročica	259015 3
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Podložna ploščica	259031 14
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 1616X12
Celotna dolžina L	81 mm
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 3	259018 3
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Podložna ploščica Tip 14	259031 14
Vzmet Tip 1	259046 1
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Kolenska ročica Tip 3	259015 3