

**CCMT 120404, Zvrst: CA6525**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260202 CA6525
GTIN	4960664491841
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje