


Garant
Držalo za zunanje struženje eco, desno, Velikost držala/ploščice: 20/12 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251102 20/12
GTIN	4045197650702
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

- **Položaj v okviru skale zagotavlja nemoteno dovajanje hladilnega sredstva.**
- **Optimalno oblivanje rezila s hladilno tekočino.**

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PSSNR/L 2020X12

primerna obračalna rezalna ploščica: SN.. 1204..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 34 mm

Celotna dolžina L: 93 mm

Podložna ploščica: 259031 14

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
Podložna ploščica	259031 14
Kolenska ročica	259015 3

Dolžina glave L ₁	34 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 2020X12
Vzmet	259046 1
Vijak kolenske ročice	259018 3
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	93 mm
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 14	259031 14
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vijak kolenske ročice Tip 3	259018 3
Vzmet Tip 1	259046 1
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Kolenska ročica Tip 3	259015 3