

**HOLEX®****CCMT 09T308 10-delna garnitura, Zvrst: HBX130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260215 HBX130
GTIN	4045197668677
Razred artikla	22D

**Opis**

CCMT 09T308 10-delna garnitura HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmPodajanje  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min**Tehnični opis**

Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje $f$	0,06 - 0,36 mm/v
Lomilec odrezkov	MM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Globina reza $a_p$	0,1 - 3,75 mm

Zvrst	HBX130
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna