

**SNMG 120404, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251162 CA510
GTIN	4960664698721
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PQ
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Zvrst	CA510
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 590 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	8

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje