

 **KOMET****Vrtalna krona KOMET KUB® V464, Ø DC: 95mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236660 95
GTIN	4047109090538
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

Vstavite svedre z obračalnimi ploščicami (vrtalna krona) z vložki z obračalnimi ploščicami in povezavo ABS® T, rezanje na desni strani. Vložek z obračalno ploščico za zunanjo obračalno ploščico lahko nastavite na + 5 mm v Ø. Uporabljajte z nosilci ABS® N in podaljški ABS® T. Procesno varno do 6×D.

Procesno varno do 6×D.**Uporaba:**

S centrirno konico art. 236661–236662.

Z obračalnimi rezalnimi ploščicami art. 236740–237080.

Obseg dobave:

Vrtalna krona s sestavnimi deli.

Napotek:

Nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

Število rezil Z	1
Velikost centrirne konice	80
Zunanji Ø d ₁	92,5 mm
ABS® T Ø d	50 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239655 10IP (2,8 Nm)
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX06T304
Nazivni Ø D	95
Prevesna dolžina L _A	75 mm
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	Vrtanje zaprtih izvrtin
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Centrirna konica HSS KOMET KUB® V464 Tip 80	236662 80
Centrirna konica HSS KOMET KUB® V464 Tip 80	236661 80
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 10IP	239655 10IP