


**Garant****WN.G 080408, Zvrst: HB7215**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252070 HB7215
GTIN	4045197665690
Razred artikla	21G

## Opis

WN.G 080408 HB7215 Zvrst: HB7215  
Lomilec odrezkov: GM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 180 - 300 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	1,5 - 5 mm
Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	GM
Glavna uporaba	K
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 300 m/min

Zvrst	HB7215
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje