


**WNMG 080404, Zvrst: SW05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252012 SW05
GTIN	4960664629985
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1 mm
Glavna uporaba	Ti
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	MQ
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje