

**WNMG 080404 Wiper, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252013 CA510
GTIN	4960664700585
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	WP
Globina reza a_p	0,3 - 1,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Podajanje f	0,06 - 0,42 mm/v
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje