

**Garant**
**Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 8,4mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122480 8,4
GTIN	4062406779061
Razred artikla	11E

## Opis

### Izvedba:

Posebej za obrezovanje **zlitin na osnovi titana in niklja**. Z ultra gladko visokozmogljivo prevleko TiAlSiN, odporno proti obrabi, za **dolgo življenjsko dobo** v kombinaciji z **optimalno kakovostjo izvrtin** in **zelo majhnim nastajanjem grebenov**.

### Napotek:

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite z **art. 122481**.

Oblika **HE**: naročite z **art. 122480** in **129100HE**.

## Tehnični opis

Celotna dolžina L	89 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
Toleranca nazivnega Ø	m7
Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$	34,4 mm
Standard	DIN 6537 K
Nazivni Ø $D_c$	8,4 mm
Število rezil Z	2
Dolžina utorov $L_c$	47 mm
Podajanje f v titan < 850 N/mm <sup>2</sup>	0,11 mm/v
Prevleka	TiAlSiN

Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HSC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
Inconel	primerno		
mokro maks.	primerno		

## Storitve

Brušenje držala Tip HE	129100 HE
------------------------	-----------