

**WNMG 080408, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: HQ

Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm

Podajanje f: 0,07 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 450 m/min**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,07 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	HQ
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Zvrst	CA510

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje