

Garant**WNMG 060404, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252062 HB7020
GTIN	4045197699602
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje