

Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251224 HB7415
GTIN	4045197664358
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7415 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7415

Lomilec odrezkov: TIM

Globina reza a_p : 1 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 70 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	TIM
Zvrst	HB7415

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 70 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje