

HOLEX®**SNMG 120404 10-delna garnitura, Zvrst: HBX130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251263 HBX130
GTIN	4045197664457
Razred artikla	22D

Opis

SNMG 120404 10-delna garnitura HBX130 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Globina reza a_p : 1 - 5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	1 - 5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	MM
Glavna uporaba	M
Zvrst	HBX130

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna