

**Garant****Držalo za zunanje struženje eco, levi, Velikost držala/ploščice: 25/16mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251403 25/16
GTIN	4045197657084
Razred artikla	21U

## Opis

### Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: MTJNR/L 2525X16

primerna obračalna rezalna ploščica: TN.. 1604..

Funkcijska širina L<sub>4</sub>: 32 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 32 mm

Celotna dolžina L: 103,5 mm

Garnitura vijakov: 259023 1

## Tehnični opis

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost ploščice	16 mm
ISO-oznaka držala	MTJNR/L 2525X16
Garnitura vijakov	259023 1

Vpenjalna spona	259038 1
Podložna ploščica	259031 31
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 1604..
Zatič	259049 1
Dolžina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	103,5 mm
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Podložna ploščica Tip 31	259031 31
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Garnitura vijakov10-delne Tip 1	259023 1
Vpenjalna spona Tip 1	259038 1
Zatič Tip 1	259049 1