


**SNMG 120408, Zvrst: CA4515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251254 CA4515
GTIN	4960664600229
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 120408 CA4515 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: CA4515

Lomilec odrezkov: STD

Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,7 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 360 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	K
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	STD
Podajanje f	0,05 - 0,7 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Zvrst	CA4515

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 360 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje