

HOLEX®**WNMG 060408 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252134 HBX020
GTIN	4045197665829
Razred artikla	22D

Opis

WNMG 060408 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza a_p : 1 - 5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 300 m/min**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	PM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Globina reza a_p	1 - 5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm

Zvrst	HBX020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco-QT/eco
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna