

**WN.G 080408, Zvrst: CA510**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252114 CA510
GTIN	4960664700486
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Globina reza $a_p$	1 - 3,8 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PS
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje